

SKMU M16 K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 16, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	1736920000
Typ	SKMU M16 K SW
GTIN (EAN)	4008 190956394
Množství	100 items

SKMU M16 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	1.2 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	25.41 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	22 mm
Tloušťka	5.00 mm	Kabelová průchodka	M 16
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Vnější závit	M 16
Vnitřní závit	M 16	Délka závitu	5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

