

SKMU M75 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 75, 7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1737060000
Typ	SKMU M75 MS
GTIN (EAN)	4008190956530
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška

7 mm

Výška (v palcích)

0.2756 inch

Čistá hmotnost

68.4 g

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Všeobecné informace

Vnější průměr

98.18 mm

Stoupání závitu

1.5 mm

Halogen

Ne

AF velikost 1

80 mm

Tloušťka

7.00 mm

Kabelová průchodka

M 75

Základní materiál

Mosaz poniklovaná

Vnější závit

M 75

Vnitřní závit

M 75

Délka závitu

7 mm

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000940

ETIM 9.0

EC000940

ETIM 10.0

EC000940

ECLASS 14.0

27-14-08-05

ECLASS 15.0

27-14-08-05

Nákresy

