


SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Symbol Pack je sáček s předtištěnými elektrickými symboly na perforovaném plechu. Toto terénní řešení na značení elektrických systémů je vysoce odolné proti alkylalkoholům a benzenům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 25 x 25 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1741090000
Typ	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964313
Množství	120 items

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0.9842 inch
Čistá hmotnost	0.25 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-45...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Počet na list	12		
Verze	Samolepicí		
Šířka	25 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-45 °C		
Barevný	Žlutá		
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí		
Barva tisku	černá		
Tištěné znaky	Smíšené znaky		
Počet štítků v balení	120		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	12	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 12 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-45...80 °C		
Výtisk	Blesk v trojúhelníku		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		