


SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Symbol Pack je sáček s předtištěnými elektrickými symboly na perforovaném plechu. Toto terénní řešení na značení elektrických systémů je vysoce odolné proti alkylalkoholům a benzenům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 50 x 50 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1741100000
Typ	SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190964320
Množství	1 items

SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1.9685 inch
Šířka	50 mm	Šířka (v palcích)	1.9685 inch
Čistá hmotnost	31 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-45...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Počet na list	4	
Verze	Samolepicí	
Šířka	50 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-45 °C	
Barevný	Žlutá	
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí	
Barva tisku	černá	
Tištěné znaky	Smíšené znaky	
Počet štítků v balení	40	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	4
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 4 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-45...80 °C	
Výtisk	Blesk v trojúhelníku	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		