


Obrázek výrobku

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Kryt
Číslo objednávky	1745210000
Typ	ZAD 5/5
GTIN (EAN)	4008 19007 1448
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0866 inch
Výška	59 mm	Výška (v palcích)	2.3228 inch
Šířka	14.15 mm	Šířka (v palcích)	0.5571 inch
Čistá hmotnost	1.95 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...75 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Ize zapojit	Nutná koncová deska	Ano
-------	-------------	---------------------	-----

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Návod k instalaci	Přímá montáž
--------------	----------	-------------------	--------------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	12.00 mm
-----------------	----------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		