


LM MT300 18/6.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | LaserMark, Značky na přístroje, 6.5 x 18 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 1749321044 |
| Typ | LM MT300 18/6.5 WS |
| GTIN (EAN) | 4008190051679 |
| Množství | 10 items |

LM MT300 18/6.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.08 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška | 6.5 mm | Výška (v palcích) | 0.2559 inch |
| Šířka | 18 mm | Šířka (v palcích) | 0.7087 inch |
| Čistá hmotnost | 9.5 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9 | | |
| Počet na list | 320 | | |
| Metoda tisku | Laserový tisk | | |
| Verze | Samolepicí | | |
| Šířka | 18 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Bílá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | Polyester, bez obsahu PVC | | |
| Tištěné znaky | bez | | |
| Počet štítků v balení | 3200 | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | List se štítky | |
| | Počet kombinací v balení | 10 | |
| | Počet značek na kombinaci | 320 | |
| Schválení podle UL 969 | Ano | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Label sheet = 320 Device markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C | | |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy

