


## THM MT30X 65/35 SI/G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 35 x 65 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">1751830004</a>
Typ	THM MT30X 65/35 SI/G
GTIN (EAN)	4032248001774
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	65 mm	Šířka (v palcích)	2.5591 inch
Čistá hmotnost	370 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů	
Šířka	65 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Stříbrná	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyester	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ano	
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	
Počet na roli	1000	

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		