

Obrázek výrobku

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBÜ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	1752681001
Typ	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26 mm	Hloubka (v palcích)	1.0236 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Rozměr při montáži – šířka	13.5 mm	Čistá hmotnost	14.34 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.066 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	TS 27		

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	8 mm ²
------------------	-------------------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	14.00 mm
-----------------	----------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	18.5 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	8 mm
Průměr kabelu, min.	3 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	8 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	3 mm ²		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice	Nosná lišta	TS 27
-------------------	------------------------	-------------	-------

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Příslušenství**Ocel**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Verze	
Číslo objednávky	1802690000	Svorkovnicová lišta, Lišty svorkovnice, Ocel, galvanizované, Šířka: 2000 mm, Výška: 27 mm, Hloubka: 12.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248257201		
Množství	10 M		