


KLBUE 15-32 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	1752711001
Typ	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64 mm	Hloubka (v palcích)	2.5197 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	33.5 mm	Šířka (v palcích)	1.3189 inch
Čistá hmotnost	84.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.226 kg CO2 eq.	

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	TS 27		

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 32 mm²

Rozměry

Rozteč v mm (P) 36.00 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	32 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	32 mm
Průměr kabelu, min.	15 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	32 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	15 mm ²		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Nosná lišta	TS 27
-------------------	--------------	-------------	-------

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Příslušenství**Ocel**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Verze	
Číslo objednávky	1802690000	Svorkovnicová lišta, Lišty svorkovnice, Ocel, galvanizované, Šířka: 2000 mm, Výška: 27 mm, Hloubka: 12.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248257201		
Množství	10 M		