

## THM MT30X 18/9 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | THM, Značky na přístroje, 9 x 18 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1753251687</a>                 |
| Typ              | THM MT30X 18/9 GE                          |
| GTIN (EAN)       | 4032248008544                              |
| Množství         | 1 items                                    |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.08 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška          | 9 mm    | Výška (v palcích)   | 0.3543 inch |
| Šířka          | 18 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.7087 inch |
| Čistá hmotnost | 350 g   |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |  |               |
|-------------------------------|--|---------------|
| Lepidlo                       | Akrylát  |               |
| Metoda tisku                  | Tepelný přenos   |               |
| Verze                         | Samolepicí, bez obsahu halogenů                                    |               |
| Šířka                         | 18 mm  |               |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0  |               |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C   |               |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C   |               |
| Barevný                       | Žlutá  |               |
| Halogen                       | Ne   |               |
| Základní materiál             | Polyester  |               |
| Tištěné znaky                 | bez  |               |
| Počet značek v balení         | Forma napájení   | Kotouč štítků |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |               |
| Počet značek na kombinaci     | 1 Label reel = Device markers                                      |               |
| Rozsah provozní teploty       | -40...150 °C   |               |
| Počet na roli                 | 10000  |               |


## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Nákresy**



## THM MT30X 18/9 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |                  |  |
|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Typ              | RIBBON MM 110/360 SW       | Verze            |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">2005070000</a> | Inkoustová páska |  |
| GTIN (EAN)       | 4050118390049              |                  |  |
| Množství         | 1 ST                       |                  |  |