


KLBUE CO 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBÜ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	1753311001
Typ	KLBUE CO 1
GTIN (EAN)	4032248064427
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	32 mm	Hloubka (v palcích)	1.2598 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	13.2 mm	Šířka (v palcích)	0.5197 inch
Rozměr při montáži – šířka	12 mm	Čistá hmotnost	12 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.061 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	Sběrnice		

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	10 mm ²
------------------	--------------------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	18.00 mm
-----------------	----------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	18 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	10 mm
Průměr kabelu, min.	3 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	3 mm ²		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice	Nosná lišta	Sběrnice
-------------------	------------------------	-------------	----------

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBU CO 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přípojnice




Díky našim sběrnícím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo	0348900000	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	25 M	

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 1	Verze
Číslo	1068700000	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 4 MT	Verze
Číslo	1079900000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190379254	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 5	Verze
Číslo	1080100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 6	Verze
Číslo	1080200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ST	

KLBUE CO 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WSH 18 MT	Verze
Číslo	1083100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190053246	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 19 MT	Verze
Číslo	1083200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190059538	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Číslo	1715970000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ST	
Typ	SMSE WSH U1 MT	Verze
Číslo	1083900000	Příslušenství, Sběrnice, Ocel, galvanizovaná
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190065515	
Množství	10 ST	