



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtisknuté štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí příchytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

### Všeobecné objednací údaje

Verze	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní
Číslo objednávky	<a href="#">1753490000</a>
Typ	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Množství	50 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.1378 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0.7874 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	0.46 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Typ tisku	prázdný
Šířka	8 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Transparentní
Základní materiál	Polypropylen
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Aplikace/výrobce	Štítky na vodiče a kabely

### Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	150 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	115 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm	Průřez připojeného vodiče	16 - 150 mm <sup>2</sup>

### Důležitá poznámka

Informace o produktu Pro vázací pásy s šířkou do 7,7 mm

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Nákresy

### Příklad použití




## WKM 8/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.


Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ST	

### ELS 8/20



#### ELS


ELS štítky jsou speciální a nelepící vkládací štítky pro kabelové značky WKM nebo pro skupinové držáky štítků. Matný, tenký polyester odolný proti roztržení nabízí velmi kvalitní značení a skvělou čitelnost. V kombinaci s voděodolnými pouzdry WKM toto řešení nabízí velmi trvanlivé označení kabelů i v agresivním prostředí.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ELS 8/20 MM GE	Verze
Číslo	<a href="#">2005240000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390032	
Množství	3000 ST	
Typ	ELS 8/20 MM WS	Verze
Číslo	<a href="#">2005180000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118389968	
Množství	3000 ST	

## Příslušenství


### ESO vkládací štítky



### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESO 8/20 DIN A4 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1919900000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248556908	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 8/20 DIN A4 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1919890000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248556892	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1919880000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248556878	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1919870000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248556861	
Množství	10 ST	

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1736181696</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Tyrkysová, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985967	
Množství	200 ST	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1736181687</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4032248208265	
Množství	200 ST	