

**KLBUE CO 5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	<a href="#">1755081001</a>
Typ	KLBUE CO 5
GTIN (EAN)	4032248064472
Množství	10 items

## KLBUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.5394 inch
Výška	35.5 mm	Výška (v palcích)	1.3976 inch
Šířka	42.7 mm	Šířka (v palcích)	1.6811 inch
Rozměr při montáži – šířka	40 mm	Čistá hmotnost	78.7 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.296 kg CO2 eq.	

## Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	Sběrnice		

## Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

## Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Sběrnice
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez 35 mm<sup>2</sup>

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 32.00 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	32 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	37 mm
Průměr kabelu, min.	20 mm	Průměr připojení vodičů, splétané, max.	37 mm <sup>2</sup>
Průměr připojení vodičů, splétané, min.	20 mm <sup>2</sup>		

## Všeobecně

Návod k instalaci	Sběrnice	Nosná lišta	Sběrnice
-------------------	----------	-------------	----------

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBU E CO 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Přípojnice




Díky našim sběrnícím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo	<a href="#">0348900000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	25 M	

### Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 1	Verze
Číslo	<a href="#">1068700000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 4 MT	Verze
Číslo	<a href="#">1079900000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190379254	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 5	Verze
Číslo	<a href="#">1080100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 6	Verze
Číslo	<a href="#">1080200000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ST	

## KLBUE CO 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	WSH 18 MT	Verze
Číslo	<a href="#">1083100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190053246	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 19 MT	Verze
Číslo	<a href="#">1083200000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190059538	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Číslo	<a href="#">1715970000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ST	
Typ	SMSE WSH U1 MT	Verze
Číslo	<a href="#">1083900000</a>	Příslušenství, Sběrnice, Ocel, galvanizovaná
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190065515	
Množství	10 ST	