



Modul je sestaven z HE krimpovacích kontaktů. Krimpovací kontakt má pružinu z nerezové oceli. Zajišťuje bezpečný zacvakávací kontakt s modulem.

Pro vyjmutí kontaktů je k dispozici přízpusobitelný uvolňovací nástroj.

Napájecí moduly lze objednat s nebo bez integrované pomůcky k uvolnění. Vyjímací nástroj je k dispozici pro moduly, které nemají integrovanou pomůcku k uvolnění.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1758360000
Typ	HDC CM 3 MC
GTIN (EAN)	4032248019588
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	31.4 mm	Výška (v palcích)	1.2362 inch
Šířka	11.4 mm	Šířka (v palcích)	0.4488 inch
Čistá hmotnost	6.8 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Běžová
------------------------------	-----	---------	--------

Rozměry

Šířka	11.4 mm	Celková délka základny	34 mm
Výška konektoru samce	31.4 mm		

Všeobecné údaje

Počet pólů	3	Typ připojení	Nalisované připojení
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Objemový odpor	≤1 mΩ
Barevný	Běžová	Odpor izolace	1012 Ω
Typ	Zástrčka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ConCept modul	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	690 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	40 A
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------


Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 7	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Objemový odpor	≤1 mΩ
Průřez propojení AWG, min.	AWG 16	Průřez vodiče, max.	10 mm ²
Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Nákresy



Příslušenství

Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-MOD	Verze	
Číslo	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190857189		
Množství	1 ST		

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze	
Číslo	9018490000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,	
objednávky		0.14mm ² , 4mm ² , W krimpování	
GTIN (EAN)	4008190884598		
Množství	1 ST		
Typ	CTX CM 3.6	Verze	
Číslo	9018480000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 4mm ² ,	
objednávky		10mm ² , W krimpování	
GTIN (EAN)	4008190884581		
Množství	1 ST		

Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 3	Verze
Číslo	1866710000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437030	
Množství	1 ST	

Krimpovací kontakty CM3



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-M3-SM1.5AG	Verze
Číslo	1698120000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190885038	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M3-SM2.5AG	Verze
Číslo	1698140000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190885052	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M3-SM4.0AG	Verze
Číslo	1682260000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190473990	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M3-SM6.0AG	Verze
Číslo	1682280000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 6, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190474010	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	HDC-C-M3-SM10.0AG	Verze	
Číslo objednávky	1682300000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 10, soustružené, Slitina mědi	
GTIN (EAN)	4008190474034		
Množství	100 ST		