



Modul je sestaven z HE krimpovacích kontaktů. Krimpovací kontakt má pružinu z nerezové oceli. Zajišťuje bezpečný zacvakávací kontakt s modulem.

Pro vyjmutí kontaktů je k dispozici přízpusobitelný uvolňovací nástroj.

Napájecí moduly lze objednat s nebo bez integrované pomůcky k uvolnění. Vyjímací nástroj je k dispozici pro moduly, které nemají integrovanou pomůcku k uvolnění.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	<a href="#">1758370000</a>
Typ	HDC CM 3 FC
GTIN (EAN)	4032248019595
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus) E92202

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	40.4 mm	Výška (v palcích)	1.5905 inch
Šířka	11.4 mm	Šířka (v palcích)	0.4488 inch
Čistá hmotnost	7.57 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Barevný Běžová

## Rozměry

Šířka	11.4 mm	Celková délka základny	34 mm
Výška, samice	40.4 mm		

## Všeobecné údaje

Počet pólů	3	Typ připojení	Nalisované připojení
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Objemový odpor	≤1 mΩ
Barevný	Běžová	Odpor izolace	1012 Ω
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ConCept modul	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	690 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	40 A
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

## Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu


## Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 7	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Objemový odpor	≤1 mΩ
Průřez propojení AWG, min.	AWG 16	Průřez vodiče, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

**Nákresy**



**Příslušenství****Nástroj na vyjímání modulů**

Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	HDC-DW-MOD	Verze
Číslo	<a href="#">1688200000</a>	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190857189	
Množství	1 ST	

**Crimping tools**

Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	<a href="#">9018490000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884598	
Množství	1 ST	
Typ	CTX CM 3.6	Verze
Číslo	<a href="#">9018480000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 4mm <sup>2</sup> ,
objednávky		10mm <sup>2</sup> , W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884581	
Množství	1 ST	

## Příslušenství

### Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 3	Verze
Číslo	<a href="#">1866710000</a>	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437030	
Množství	1 ST	

### Krimpovací kontakty CM3



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-M3-BM1.5AG	Verze
Číslo	<a href="#">1698130000</a>	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190885045	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M3-BM2.5AG	Verze
Číslo	<a href="#">1698150000</a>	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190885069	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M3-BM4.0AG	Verze
Číslo	<a href="#">1682270000</a>	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190474003	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M3-BM6.0AG	Verze
Číslo	<a href="#">1682290000</a>	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 6, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190474027	
Množství	100 ST	

## Příslušenství

Typ	HDC-C-M3-BM10.OAG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1682310000</a>	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 10, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190474041	
Množství	100 ST	