



Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásky. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem. Výhody:

- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm²
- Neomezené kombinace
- Zavřené, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 66 x 11.3 mm, Transparentní
Číslo objednávky	1763390000
Typ	CLI TM 20-66
GTIN (EAN)	4032248050840
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0.1968 inch
Výška	66 mm	Výška (v palcích)	2.5984 inch
Šířka	11.3 mm	Šířka (v palcích)	0.4449 inch
Čistá hmotnost	1.3 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...60 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	11.3 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	60 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	
Barevný	Transparentní	
Halogen	Ano	
Základní materiál	PVC	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Doporučená odvětví	Proces, Stroje	
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-30...60 °C	

Označení vodičů a kabelů


Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	317 mm
Vnější prům. vodiče, min.	10 mm	Vnější prům. vodiče	10 - 317 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 500 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/17 K MC NE WS	Verze
Číslo	1674760000	ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190447649	
Množství	200 ST	

CLI F 2-17,5



Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Pole použití sahá od tenkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder a značek, které lze připevnit vázacími pásky. K dispozici jsou otevřené i zavřené značky, potištěné i čisté pro individuální značení. Značky na vodiče s nízkými emisemi a bez obsahu halogenů od společnosti Weidmüller jsou v souladu s evropskými standardy i interními standardy známých výrobců. Značky na vodiče a kabely - k dispozici jsou systémy pro:

- Přicvakávání předtištěných značek podle individuálních požadavků
 - Značení pomocí znaků ze standardní sady
 - Kombinování jednotlivých předtištěných znaků k vytvoření znakového kódu
 - Individuální značení pomocí SMark laser, PrintJet, MCP Plus plotter, MC Mobilo, laserová tiskárna (ve formátu DIN A4), termotransferová tiskárna nebo STI fix
- Výběr vzorků naleznete ve sáčku vzorových značek společnosti Weidmüller, objednáací číslo 1640420000.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI F 2-17.5 WS/GE	Verze
Číslo	1764050000	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 17.5 x 9 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248052431	
Množství	10 ST	

Příslušenství

ESO vkládací štítky



Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO 5 S DIN A4 WS	Verze	
Číslo objednávky	1631920000	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 7 mm, Bílá	
GTIN (EAN)	4008190206673		
Množství	10 ST		