



Podobné ilustraci

Pouzdro CLI T je vysoce kvalitní, průhledné pouzdro pro značení vodičů a kabelů s průřezem do 75 mm². Pouzdro CLI T je k dispozici ve čtyřech délkách, umožňujících použití štítků s dlouhými textovými řetězci. Průhledné pouzdro optimálně chrání vsunutý štítek před vnějšími vlivy. TM-I značka z portfolia MultiCard a MultiMark je vhodná jako vkládací štítek.

- Pouzdra mají širší rozsah průřezů
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- TM-I štítek se snadno vloží do pouzdra před nebo po zapojení vodiče,
- K dispozici v pěti délkách
- Není vhodné pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo pomocí pera STI

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Objímka x 5 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 1.3 - 3 mm
Číslo objednávky	1764140000
Typ	CLI T 02-18
GTIN (EAN)	403224805285 1
Množství	200 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2362 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	0.2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Barevný	Transparentní
Halogen	Ano	Základní materiál	PVC
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.22 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1.3 mm	Vnější prům. vodiče	1.3 - 3 mm
Průřez připojeného vodiče	0.22 - 1.5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		