



Podobné ilustraci

Pouzdro CLI T je vysoce kvalitní, průhledné pouzdro pro značení vodičů a kabelů s průřezem do 75 mm<sup>2</sup>. Pouzdro CLI T je k dispozici ve čtyřech délkách, umožňujících použití štítků s dlouhými textovými řetězci. Průhledné pouzdro optimálně chrání vsunutý štítek před vnějšími vlivy. TM-I značka z portfolia MultiCard a MultiMark je vhodná jako vkládací štítek.

- Pouzdra mají širší rozsah průřezů
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- TM-I štítek se snadno vloží do pouzdra před nebo po zapojení vodiče,
- K dispozici v pěti délkách
- Není vhodné pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo pomocí pera STI

### Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Objímka x 5 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 4 - 10 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1764250000</a>
Typ	CLI T 2-18
GTIN (EAN)	4032248053315
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0.5118 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	0.61 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
-------------------------	-------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	5 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Barevný	Transparentní
Halogen	Ano	Základní materiál	PVC
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	35 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	4 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	10 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4 mm	Vnější prům. vodiče	4 - 10 mm
Průřez připojeného vodiče	4 - 35 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		