


**BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění, Ocel
Číslo objednávky	<a href="#">1768020000</a>
Typ	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248109296
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.437 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	72 g

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Upínací konzola Nosná lišta TS 35

## Údaje materiálu

Základní materiál Ocel Barevný Stříbrná

## Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

## Rozměry

Průměr 3 mm TS 35 offset 26.5 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max. 8 mm Průměr kabelu, min. 3 mm

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Nosná lišta TS 35

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		