


LM WO 25.4/95 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 8 - 22 mm, 25.4 x 95 mm, Bílá
Číslo objednávky	1768400000
Typ	LM WO 25.4/95 WS
GTIN (EAN)	4032248110049
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	95 mm	Šířka (v palcích)	3.7401 inch
Čistá hmotnost	10.1 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylát	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Počet na list	21	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	95 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	210	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	21
Velikost pole na označení	25.4 x 25 mm	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 21 Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	2.5 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	22 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8 mm	Šířka textového pole	25.4 mm
Výška textového pole	25 mm	Vnější prům. vodiče	8 - 22 mm
Průřez připojeného vodiče	2.5 - 6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy

