


BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBÜ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění
Číslo objednávky	1771990000
Typ	BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248148714
Množství	10 items

BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.437 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Čistá hmotnost	61.4 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Upínací konzola
-------	-----------------

Údaje materiálu

Barevný	Stříbrná
---------	----------

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
---------------------------------------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		