

**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1772220000</a>
Typ	VG M20 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129874
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	29.5 mm	Výška (v palcích)	1.1614 inch
Délka	34.5 mm	Délka (v palcích)	1.3583 inch
Čistá hmotnost	28.2 g		

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	12 mm	Vnější průměr kabelu, min.	6 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Utahovací moment	5.5 Nm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ano	AF velikost 1	22 mm
AF velikost 2	22 mm	Velikost AF	22 mm
Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Kabelová průchodka	metrické, M 20
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	CR
Těsnění	NBR	Vnější závit	M 20
Délka závitu	8 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	8.50 Nm
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	6.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5.00 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	7.50 Nm
Upínací vložka	Polyamid		

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD)	E-14047	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260	DEF   Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01

**Technické údaje**

ECLASS 15.0

27-14-08-01

**Příslušenství****Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU M20 MS	Verze
Číslo	<a href="#">1737000000</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 3 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956479	
Množství	100 ST	

**Mosazné pojistné matice, přírodní povrch**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU M20 MS SC	Verze
Číslo	<a href="#">0930640002</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 4 mm,
objednávky		Mosaz
GTIN (EAN)	4032248849826	
Množství	50 ST	

**Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## VG M20 - MS 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M20-NP	Verze
Číslo	<a href="#">1736240000</a>	GWDR NP (ploché těsnění - neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Neopren
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190956035	
Množství	50 ST	

### Ploché polyethylenové těsnění - GWDR PO




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M20-PO	Verze
Číslo	<a href="#">1777940000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Polyetylén
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248158201	
Množství	100 ST	

### Těsnění z vulkanizovaného vlákna - KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M20	Verze
Číslo	<a href="#">0899750000</a>	KSWF (ploché těsnění - vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Vulkanizované vlákno
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248850174	
Množství	25 ST	

## Příslušenství

### Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M20	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">0930730002</a>		
GTIN (EAN)	4032248849802		
Množství	25 ST		
			KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Nylon 6