

**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1772260000</a>  |
| Typ              | VG M50 - MS 68  |
| GTIN (EAN)       | 4032248129911   |
| Množství         | 5 items   |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška          | 48 mm   | Výška (v palcích) | 1.8898 inch |
| Délka          | 57 mm   | Délka (v palcích) | 2.2441 inch |
| Čistá hmotnost | 280.2 g |                   |             |

### Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

### Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

### Všeobecné informace

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Vnější průměr kabelu, max.                    | 32 mm                                    | Vnější průměr kabelu, min.                    | 22 mm                                    |
| Stupeň krytí s GWDR                           | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Utahovací moment                              | 18 Nm                                    |
| Rozsah provozní teploty, max.                 | 100 °C                                   | Rozsah provozní teploty, min.                 | -40 °C                                   |
| Stoupání závitu                               | 1.5 mm                                   | Halogen                                       | Ano                                      |
| AF velikost 1                                 | 50 mm                                    | AF velikost 2                                 | 55 mm                                    |
| Velikost AF                                   | 50 mm                                    | Stupeň krytí                                  | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Kabelová průchodka                            | M 50                                     | Základní materiál                             | Mosaz poniklovaná                        |
| Těsnění                                       | NBR                                      | Těsnění                                       | NBR                                      |
| Vnější závit                                  | M 50                                     | Délka závitu                                  | 9 mm                                     |
| Utahovací moment uzavřené matice, max.        | 43.00 Nm                                 | Stupeň krytí (UL)                             | Type 4X                                  |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 18.50 Nm                                 | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 17.50 Nm                                 |
| Utahovací moment uzavřené matice, min.        | 41.00 Nm                                 | Upínací vložka                                | Polyamid                                 |

### Číslo certifikátů, kabelová průchodka

|   |          |  |                |
|---|----------|--|----------------|
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD) | E-14047  | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) | E-199260       |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)     | E-199260 | DEF   Podmínky osvědčení                   | DNV, UL, cULus |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

**Příslušenství****Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M50 MS                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1737040000</a> | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 5 mm, |
| objednávky |                            | Mosaz poniklovaná   |
| GTIN (EAN) | 4008190956516              |   |
| Množství   | 25 ST                      |   |

**Mosazné pojistné matice, přírodní povrch**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M50 MS SC             | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">0930640006</a> | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 5 mm, |
| objednávky |                            | Mosaz   |
| GTIN (EAN) | 4032248976102              |   |
| Množství   | 5 ST                       |   |

**Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GWDR M50-NP                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1736280000</a> | GWDR NP (ploché těsnění - neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Neopren |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190956073              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

### Ploché polyethylenové těsnění - GWDR PO




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GWDR M50-PO                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1777980000</a> | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Polyetylén |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248158249              |   |
| Množství   | 50 ST                      |   |

### Těsnění z vulkanizovaného vlákna - KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KSWF M50                   | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1076720000</a> | KSWF (ploché těsnění - vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Vulkanizované vlákno |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248838646              |  |
| Množství   | 25 ST                      |  |

**Příslušenství****Ploché nylonové těsnění – KSWN**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |       |  |
|------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ              | KSWN M50                   | Verze |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">0900660000</a> |       |  |
| GTIN (EAN)       | 4032248850105              |       |  |
| Množství         | 25 ST                      |       |  |
|                  |                            |       | KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Nylon 6 |