

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1772270000
Typ	VG M63 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129928
Množství	5 items

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	53 mm	Výška (v palcích)	2.0866 inch
Délka	67 mm	Délka (v palcích)	2.6378 inch
Čistá hmotnost	414.4 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	44 mm	Vnější průměr kabelu, min.	34 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Utahovací moment	25 Nm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ano	AF velikost 1	64 mm
AF velikost 2	68 mm	Velikost AF	66 mm
Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelová průchodka	metrické, M 63
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	CR
Těsnění	NBR	Vnější závit	M 63
Délka závitu	14 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	57.00 Nm
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	26.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	24.00 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	53.00 Nm
Upínací vložka	Polyamid		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD)	E-14047	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260	DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01

Technical data

ECLASS 15.0

27-14-08-01

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SKMU M63 MS	Verze
Číslo	1737050000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 6 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956523	
Množství	25 ST	

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SKMU M63 MS SC	Verze
Číslo	0930640007	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 6.4 mm,
objednávky		Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976119	
Množství	5 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	GWDR M63-NP	Verze
Číslo	1736290000	GWDR NP (ploché těsnění - neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Neopren
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190956080	
Množství	10 ST	

Ploché polyethylenové těsnění - GWDR PO




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	GWDR M63-PO	Verze
Číslo	1777990000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Polyetylén
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248158256	
Množství	50 ST	

Těsnění z vulkanizovaného vlákna - KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KSWF M63	Verze
Číslo	1076730000	KSWF (ploché těsnění - vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Vulkanizované vlákno
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248838653	
Množství	25 ST	

Accessories**Ploché nylonové těsnění – KSWN**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M63	Verze	
Číslo objednávky	1076660000		
GTIN (EAN)	4032248838707		
Množství	25 ST		
			KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Nylon 6