

**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky	<a href="#">1772280000</a>
Typ	VG M12-1/K68
GTIN (EAN)	4032248129935
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	22.5 mm	Výška (v palcích)	0.8858 inch
Délka	30.5 mm	Délka (v palcích)	1.2008 inch
Čistá hmotnost	3.5 g		

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	6.5 mm	Vnější průměr kabelu, min.	3 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Utahovací moment	2 Nm
Silikon	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ano
Standardy	EN/IEC 62444	AF velikost 1	15 mm
Velikost AF	15 mm	Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Polyamid 6
Těsnění	CR	Vnější závit	M 12
Délka závitu	8 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	2.50 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min.	1.50 Nm	Poznámka: třída ochrany	IP 66 aplikace jsou možné pouze s těsnicím kroužkem pro šroubové spoje. Bez těsnicího kroužku pro šroubové spoje je možné pouze IP 54.
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	2.50 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	1.50 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	1.50 Nm
Utahovací moment pojistné matice, max.	2.50 Nm		

## Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260 - BM 1S	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260 - BM 1S
DEF   Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus		

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## Příslušenství

### Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M12 - K GR	Verze
Číslo	<a href="#">1772440000</a>	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 12, 5 mm,
objednávky		Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130184	
Množství	100 ST	

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M12-NP	Verze
Číslo	<a href="#">1913320000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 12, Neopren
GTIN (EAN)	4032248543663	
Množství	50 ST	

### Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M12-PO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1777920000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 12, Polyetylén
GTIN (EAN)	4032248158188	
Množství	50 ST	