

**SKMU M20 - K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Číslo objednávky | <a href="#">1772460000</a>   |
| Typ              | SKMU M20 - K GR  |
| GTIN (EAN)       | 4032248130207  |
| Množství         | 100 items  |

## SKMU M20 - K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 6 mm   | Výška (v palcích) | 0.2362 inch |
| Čistá hmotnost | 2.27 g |                   |             |

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Všeobecné informace

|                               |                         |                               |          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| Silikon                       | Ne                      | Vnější průměr                 | 30.03 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | HB                      | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C   |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                  | Stoupání závitu               | 1.5 mm   |
| Halogen                       | Ne                      | AF velikost 1                 | 26 mm    |
| Tloušťka                      | 6.00 mm                 | Kabelová průchodka            | M 20     |
| Základní materiál             | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Vnější závit                  | M 20     |
| Vnitřní závit                 | M 20                    | Délka závitu                  | 6 mm     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**Nákresy**

