

SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	1772480000
Typ	SKMU M32 - K GR
GTIN (EAN)	403224813022 1
Množství	100 items

SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	7 mm	Výška (v palcích)	0.2756 inch
Čistá hmotnost	5.9 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	47.36 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	41 mm
Tloušťka	7.00 mm	Kabelová průchodka	M 32
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Vnější závit	M 32
Vnitřní závit	M 32	Délka závitu	7 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

