

SKMU M63 - K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Číslo objednávky | 1772510000 |
| Typ | SKMU M63 - K GR |
| GTIN (EAN) | 4032248130252 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|------------|
| Výška | 8 mm | Výška (v palcích) | 0.315 inch |
| Čistá hmotnost | 4.1 g | | |

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| Silikon | Ne | Vnější průměr | 116.55 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Halogen | Ne | AF velikost 1 | 75 mm |
| Tloušťka | 8.00 mm | Kabelová průchodka | M 63 |
| Základní materiál | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Vnější závit | M 63 |
| Vnitřní závit | M 63 | Délka závitu | 8 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

Nákresy

