



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 Oblázkově šedá, Patka se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
Číslo objednávky	1773400000
Typ	RF 180 GR 7032
GTIN (EAN)	4032248140602
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26.6 mm	Hloubka (v palcích)	1.0472 inch
Výška	79.2 mm	Výška (v palcích)	3.1181 inch
Šířka	17.5 mm	Šířka (v palcích)	0.689 inch
Čistá hmotnost	6.15 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -50...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PA 66

Obecné údaje

Barevný	Oblázkově šedá	Stupeň krytí	IP20, IP00
Nosná lišta	TS 32, TS 35	Barevný graf (podobné)	RAL 7032
Encapsulation option	Ne		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		