

THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1774410000
Typ	THM WO 33.5/93.1 GE
GTIN (EAN)	4032248148592
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	33.5 mm	Výška (v palcích)	1.3189 inch
Šířka	93.1 mm	Šířka (v palcích)	3.6653 inch
Čistá hmotnost	247.28 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	93.1 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Žlutá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Velikost pole na označení	33.5 x 25 mm	
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	
Počet na roli	500	


Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	400 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	21.7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8 mm	Šířka textového pole	33.5 mm
Výška textového pole	25 mm	Vnější prům. vodiče	8 - 21.7 mm
Průřez připojeného vodiče	0.75 - 400 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy



Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		