



Podobné ilustraci

WSM je kompletní systém značení kabelů, vodičů, trubek a komponentů - nabízí trvalé značení v prostředí, ve kterém jiné značky nevydrží. Tato řada produktů se skládá ze značících desek, držáků a nerezových vázacích pásek - k dispozici jednotlivě nebo dohromady v sadách WSM Set a Service Box.

Výhody:

- Odolné, ražené znaky zajišťující maximální čitelnost
- Odolné proti horku, zimě, korozi, kyselinám, chemikáliím, ohni, atd.
- Jednotlivé a víceznakové značky lze také skombinovat
- Rychlá instalace
- Ideální pro venkovní použití
- Rychlé upnutí vázacími pásky

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nerezové štítky, Označení vodičů a kabelů, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	1774520000
Typ	WSMH 84MM
GTIN (EAN)	4032248149315
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.0118 inch
Výška	84 mm	Výška (v palcích)	3.3071 inch
Šířka	11 mm	Šířka (v palcích)	0.4331 inch
Čistá hmotnost	2.73 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty 250 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	11 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	250 °C	
Barevný	Stříbrná	
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	
Tištěné znaky	bez	
Počet znaků	12	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	250 °C	
Počet na roli	50	

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	500 mm ²	Průřez vodiče, min.	16 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	79 mm	Vnější prům. vodiče, min.	14 mm
Vnější prům. vodiče	14 - 79 mm	Průřez připojeného vodiče	16 - 500 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		