

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, M 40, 13 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Číslo objednávky | 1776950000 |
| Typ | VP M40 K54 |
| GTIN (EAN) | 4032248156399 |
| Množství | 25 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|-------------|
| Výška | 5 mm | Výška (v palcích) | 0.1968 inch |
| Délka | 7 mm | Délka (v palcích) | 0.2756 inch |
| Průměr | 40 mm | Tloušťka stěny, min. | 0.5 mm |
| Tloušťka stěny, max. | 12 mm | Čistá hmotnost | 10.16 g |

Teploty

| | |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...100 °C |
|------------------|-----------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|
| Průměr hlavice | 46.00 mm | Stupeň krytí s GWDR | IP65 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Halogen | Ne | Stupeň krytí | IP54 |
| Kabelová průchodka | metrické | Základní materiál | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Průměr těsnění | 40.00 mm | Vnější závit | M 40 |
| Délka závitu | 13 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Nákresy



VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMU M40 - K GR | Verze |
| Číslo | 1772490000 | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 7 mm, |
| objednávky | | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4032248130238 | |
| Množství | 50 ST | |

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M40-NP | Verze |
| Číslo | 1736270000 | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| objednávky | | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | |
| Množství | 20 ST | |

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M40-PO | Verze |
| Číslo objednávky | 1777970000 | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Polyetylén |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | |
| Množství | 50 ST | |