

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, M 50, 14 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	1776960000
Typ	VP M50 K54
GTIN (EAN)	4032248156405
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0.1968 inch
Délka	8.5 mm	Délka (v palcích)	0.3346 inch
Průměr	50 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	13 mm	Čistá hmotnost	13.2 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Průměr hlavice	56.00 mm	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	Stupeň krytí	IP54
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Průměr těsnění	50.00 mm	Vnější závit	M 50
Délka závitu	14 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy



Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M50 - K GR	Verze
Číslo	1772500000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 8 mm,
objednávky		Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130245	
Množství	10 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M50-NP	Verze
Číslo	1736280000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956073	
Množství	20 ST	

Ploché polyetylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M50-PO	Verze
Číslo objednávky	1777980000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Polyetylén
GTIN (EAN)	4032248158249	
Množství	50 ST	