

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, M 63, 15 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	<a href="#">1776970000</a>
Typ	VP M63 K54
GTIN (EAN)	4032248156412
Množství	5 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0.1968 inch
Délka	8.5 mm	Délka (v palcích)	0.3346 inch
Průměr	63 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	14 mm	Čistá hmotnost	2.28 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Průměr hlavice	69.50 mm	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	Stupeň krytí	IP54
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Průměr těsnění	63.00 mm	Vnější závit	M 63
Délka závitu	15 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Nákresy**



## VP M63 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M63 - K GR	Verze
Číslo	<a href="#">1772510000</a>	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 8 mm,
objednávky		Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130252	
Množství	10 ST	

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M63-NP	Verze
Číslo	<a href="#">1736290000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956080	
Množství	10 ST	

### Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M63-PO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1777990000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Polyetylén
GTIN (EAN)	4032248158256	
Množství	50 ST	