

SKMU EMV M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, M 25, 3.6 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1777640000
Typ	SKMU EMV M25
GTIN (EAN)	4032248157914
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	5.2 mm	Výška (v palcích)	0.2047 inch
Čistá hmotnost	10.7 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Všeobecné informace

Vnější průměr	30 mm	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	30 mm
Kabelová průchodka	M 25	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	M 25	Vnitřní závit	M 25
Délka závitu	3.6 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

