

**SKMU EMV M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, M 32, 4.1 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1777650000</a>
Typ	SKMU EMV M32
GTIN (EAN)	4032248157921
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	5.7 mm	Výška (v palcích)	0.2244 inch
Čistá hmotnost	5.38 g		

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Všeobecné informace

Vnější průměr	41.58 mm	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	36 mm
Kabelová průchodka	M 32	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	M 32	Vnitřní závit	M 32
Délka závitu	4.1 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Nákresy**

