

SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, M 40, 4.6 mm, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | 1777660000 |
| Typ | SKMU EMV M40 |
| GTIN (EAN) | 4032248157938 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 6.5 mm | Výška (v palcích) | 0.2559 inch |
| Čistá hmotnost | 27.8 g | | |

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Všeobecné informace

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Vnější průměr | 50.8 mm | Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Halogen | Ne | AF velikost 1 | 46 mm |
| Kabelová průchodka | M 40 | Základní materiál | Mosaz poniklovaná |
| Vnější závit | M 40 | Vnitřní závit | M 40 |
| Délka závitu | 4.6 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Nákresy

