

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, zavřené, M 25, 7 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1777750000</a>
Typ	VP M25-MS65
GTIN (EAN)	4032248158027
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0.4331 inch
Délka	11 mm	Délka (v palcích)	0.4331 inch
Průměr	28 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	6 mm	Čistá hmotnost	14.26 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Všeobecné informace

Průměr hlavice	28.00 mm	Těsnicí O-kroužek	NBR
Silikon	Ne	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr těsnění	25.00 mm	Těsnění	NBR
Vnější závit	M 25	Délka závitu	7 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Nákresy**

