

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, zavřené, M 32, 8 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1777760000</a>
Typ	VP M32-MS65
GTIN (EAN)	4032248158034
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Délka	12 mm	Délka (v palcích)	0.4724 inch
Průměr	35 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	7 mm	Čistá hmotnost	24.3 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Všeobecné informace

Průměr hlavice	35.00 mm	Těsnicí O-kroužek	NBR
Silikon	Ne	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr těsnění	32.00 mm	Těsnění	NBR
Vnější závit	M 32	Délka závitu	8 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Nákresy**

