

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Polyetylén
Číslo objednávky	1777990000
Typ	GWDR M63-PO
GTIN (EAN)	4032248158256
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	2 mm	Výška (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	1.42 g		

Teploty

Provozní teplota -30 °C...90 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ano	Počet vodičů	1
Vnější průměr	70 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Tloušťka	2.00 mm	Kabelová průchodka	M 63
Základní materiál	Polyetylén	Průměr těsnění	70.00 mm
Těsnění	PE-HD	Vnější závit	M 63
Vnitřní závit	M 63	Vnitřní průměr D2	63.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Nákresy

