



Podobné ilustraci

ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 15.

ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 7.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1778290000</a>
Typ	ZGB 30/3.5
GTIN (EAN)	4032248161065
Množství	20 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.4134 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0.2756 inch
Čistá hmotnost	0.48 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Verze	otočné	
Šířka	7 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Terminal marker	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	

### Označení konektorů

Rozteč v mm (P)	3.50 mm
-----------------	---------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		