

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|---------------------------|--|
| Verze | VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | 1778500000 |
| Typ | VGM40-MS54 ZE |
| GTIN (EAN) | 4032248161515 |
| Množství | 10 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |
| Poslední datum objednávky | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |
| Alternativní výrobek | VG M40-1/MS68 |

Datum vytvoření 01.05.2026 10:18:25 MEZ

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška | 41 mm | Výška (v palcích) | 1.6142 inch |
| Délka | 49 mm | Délka (v palcích) | 1.9291 inch |
| Čistá hmotnost | 275.8 g | | |

Teploty

Provozní teplota -20 °C...80 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Všeobecné informace

| | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
| Vnější průměr kabelu, max. | 33 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 23 mm |
| Stupeň krytí s GWDR | IP65 | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C | Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Halogen | Ne | Upínací rozsah, odlehčení, max. | 37 mm |
| Upínací rozsah, odlehčení, min. | 25 mm | AF velikost 1 | 52 mm |
| AF velikost 2 | 50 mm | Velikost AF | 43 mm |
| Stupeň krytí | IP54 | Kabelová průchodka | metrické, M 40 |
| Základní materiál | Mosaz poniklovaná | Těsnění | NBR |
| Těsnění | NBR | Vnější závit | M 40 |
| Délka závitu | 8 mm | Utahovací moment uzavřené matice, max. | 12.00 Nm |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 18.00 Nm | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 18.00 Nm |
| Utahovací moment uzavřené matice, min. | 12.00 Nm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M40 MS | Verze |
| Číslo | 1737030000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 5 mm, |
| objednávky | | Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | |
| Množství | 50 ST | |

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M40 MS SC | Verze |
| Číslo | 0930640005 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 4.8 mm, |
| objednávky | | Mosaz |
| GTIN (EAN) | 4032248976096 | |
| Množství | 10 ST | |

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR M40-NP | Verze |
| Číslo | 1736270000 | GWDR NP (ploché těsnění - neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Neopren |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | |
| Množství | 20 ST | |

Ploché polyethylenové těsnění - GWDR PO




Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR M40-PO | Verze |
| Číslo | 1777970000 | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Polyetylén |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | |
| Množství | 50 ST | |

Těsnění z vulkanizovaného vlákna - KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KSWF M40 | Verze |
| Číslo | 1076710000 | KSWF (ploché těsnění - vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Vulkanizované vlákno |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248838639 | |
| Množství | 25 ST | |

Příslušenství**Ploché nylonové těsnění – KSWN**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | KSWN M40 | Verze |
| Číslo objednávky | 0899780000 | KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248850150 | |
| Množství | 25 ST | |