

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1778520000
Typ	VGM50-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161539
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG M50-1/MS68

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1.6929 inch
Délka	52 mm	Délka (v palcích)	2.0472 inch
Čistá hmotnost	356.8 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	39 mm	Vnější průměr kabelu, min.	29 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	Ne	Upínací rozsah, odlehčení, max.	43 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	31 mm	AF velikost 1	62 mm
AF velikost 2	57 mm	Velikost AF	57 mm
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	metrické, M 50
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	NBR
Těsnění	NBR	Vnější závit	M 50
Délka závitu	9 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	13.33 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	20.00 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	20.00 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	13.33 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M50 MS	Verze
Číslo	1737040000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 5 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956516	
Množství	25 ST	

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M50 MS SC	Verze
Číslo	0930640006	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 5 mm,
objednávky		Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976102	
Množství	5 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M50-NP	Verze
Číslo	1736280000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Neoprén
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190956073	
Množství	20 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M50-PO	Verze
Číslo	1777980000	GWDR PO (ploché těsnění – polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Polyetylén
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248158249	
Množství	50 ST	

Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M50	Verze
Číslo	1076720000	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Vulkanizované vlákno
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248838646	
Množství	25 ST	

Příslušenství**Ploché nylonové těsnění – KSWN**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M50	Verze
Číslo objednávky	0900660000	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850105	
Množství	25 ST	