

**ADP WF10/WF12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1780940000</a>
Typ	ADP WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248241255
Množství	100 M

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.05 mm	Hloubka (v palcích)	0.2382 inch
Výška	51.4 mm	Výška (v palcích)	2.0236 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Čistá hmotnost	74.25 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje materiálu

Základní materiál Polykarbonát Barevný Transparentní  
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

## Další technická data

Přichytka Ano

## Rozměry

Rozměr k upevnění 7 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		