

Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Šroubové svorníkové svorky, Spojovací konektor, Počet pólů: 2 |
| Číslo objednávky | 1781030000 |
| Typ | WQL 2 WF12 |
| GTIN (EAN) | 4032248219438 |
| Množství | 5 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 4 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1575 inch |
| Výška | 61.8 mm | Výška (v palcích) | 2.4331 inch |
| Šířka | 25 mm | Šířka (v palcích) | 0.9842 inch |
| Čistá hmotnost | 46.1 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Údaje materiálu

| | | | |
|-------------------|-------------|---------|------|
| Základní materiál | Měď – zinek | Barevný | Šedá |
|-------------------|-------------|---------|------|

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Typ upevnění | Přišroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 269 A |
|-----------------|-------|

Rozměry

| | |
|-----------------|----------|
| Rozteč v mm (P) | 33.80 mm |
|-----------------|----------|

Všeobecně

| | | | |
|------------|---|-------------------|--------------|
| Počet pólů | 2 | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|------------|---|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |