



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na horní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| Číslo objednávky | 1788410000 |
| Typ | HDC 32B TSBO 1M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248205943 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Výška | 79 mm | Výška (v palcích) | 3.1102 inch |
| Šířka | 97 mm | Šířka (v palcích) | 3.8189 inch |
| Čistá hmotnost | 477 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|

HDC 32B TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry


| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|---------|
| Kabelový vstup | se závitem | Šířka pouzdra C | 82.5 mm |
| Celková délka pouzdra | 94 mm | Výška pouzdra B | 79 mm |

Verze

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Velikost kabelových vstupů | M 32 | Horní část/dolní část/víčko | horní část |
| Kryt | bez krytu | Utahovací moment | 2 Nm |
| Počet kabelových vstupů nahoře | 0 | Počet kabelových vstupů ze strany | 1 |
| Design pouzdra | Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na horní straně |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 10 |
| Kabelový vstup | se závitem | Typ | Zástrčka |
| Verze svorky | Boční uzamykací svorka | Těsnění | bez těsnění |
| Vnitřní závit | M 32 | Barva (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 10 | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



HDC 32B TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pouzdro spojek



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| Typ | HDC 32B ADBO | Verze |
| Číslo | 121880000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na horní straně, |
| objednávky | | Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: none |
| GTIN (EAN) | 4008190070557 | |
| Množství | 1 ST | |

Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchočky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt. V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchočky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| Typ | VG M32 - MS 68 | Verze |
| Číslo | 177224000 | VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248129898 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | VG M32 - K 68 | Verze |
| Číslo | 177232000 | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248129980 | |
| Množství | 20 ST | |