

WSH 26 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Kov
Číslo objednávky	1789750000
Typ	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	4032248213603
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	134 mm	Hloubka (v palcích)	5.2756 inch
Výška	32.8 mm	Výška (v palcích)	1.2913 inch
Šířka	14.8 mm	Šířka (v palcích)	0.5827 inch
Čistá hmotnost	52.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, max.	85 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Kov	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno
---------------------------------------	----	-------------	---------------

Všeobecně

Počet pólů	1
------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		