



Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | ClipCard, Příslušenství, 15 x 17 mm, černá |
| Číslo objednávky | 1790430000 |
| Typ | CC-H 15/17 |
| GTIN (EAN) | 4032248215225 |
| Množství | 75 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 5.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2165 inch |
| Výška | 15 mm | Výška (v palcích) | 0.5906 inch |
| Šířka | 17 mm | Šířka (v palcích) | 0.6693 inch |
| Délka | 17 mm | Délka (v palcích) | 0.6693 inch |
| Průměr | 0 mm | Čistá hmotnost | 0.01 g |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně 0.009 kg CO2 eq. |

Obecné údaje

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Verze | Držák štítku značení |
| Šířka | 17 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | černá |
| Halogen | Ne |
| Délka | 17 mm |
| Základní materiál | Polyamid 66 |
| Počet značek v balení | Forma napájení MultiCard |
| Doporučená odvětví | Stroje |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Accessories |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |

Značky na přístroje

| | | | |
|--------|------|---------|----|
| Průměr | 0 mm | Halogen | Ne |
|--------|------|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |