

Obrázek výrobku



S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	1791220000
Typ	KLBUE 3-8 SC
GTIN (EAN)	4032248222179
Množství	100 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26 mm	Hloubka (v palcích)	1.0236 inch
Výška	18.5 mm	Výška (v palcích)	0.7283 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Rozměr při montáži – šířka	13.5 mm	Čistá hmotnost	10.37 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.067 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	Montážní deska		

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Šroub		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	8 mm ²
------------------	-------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	18.5 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	8 mm
Průměr kabelu, min.	3 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	8 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	3 mm ²		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Nosná lišta	Montážní deska
-------------------	--------------	-------------	----------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		