

SAI-SK-M12 IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ochranná víka chrání nepřiřazené připojovací body před vnějšími vlivy.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
Číslo objednávky	1794850000
Typ	SAI-SK-M12 IDC
GTIN (EAN)	4032248232222
Množství	10 items

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.7 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné technické údaje

Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Stupeň krytí	IP67
Rozsah teplot krytu	-20 ... +90 °C		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		